

Garant**WNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 080404**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2987 080404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Počet kusov	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Obsah	252068 HB7140-2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Uhlový Polomer	0,4 mm

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2987 080404