

Garant**Legyezős csiszolótárcsa speed CER sík, kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5235 40
GTIN	4067263136651
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

- Kiváló minőségű, önélező kerámia szemcse (CER) a maximális csiszolási teljesítmény és kis nyomóerő érdekében.
- Aktív csiszoló bevonat hűvös csiszoláshoz.
- Robusztus polipamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.
- Ergonomikus és vibrációcsillapító poliészter műanyag tárcsa (visszahelyezhető).
- A legjobb eredmények nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.

speed - sík lamella elrendezés nagy időegység alatti forgácsleválasztáshoz és hosszú élettartamhoz.

Az 565235 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Pontos élettörés, élmegmunkálás és felületcsiszolás.

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Furat Ø	22,23 mm

Tartalom	100
Alak leírása	lapos
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Aktív csiszoló; hűtő bevonat	igen
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/GG5235-40>

