




Console per computer, Modello: M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	948040 M
GTIN	4062406194482
Classe articolo	91C

Descrizione

Esecuzione:

Per PC e portatile. È possibile fissare un monitor dotato di attacchi a standard VESA. Il montaggio può avvenire a sinistra, a destra o al centro. Con una superficie di appoggio posteriore (dimensione libera Largh. x Prof.: 545 x 220 mm) e un ripiano pensile (dimensione libera Largh. x Prof.: 570 x 300 mm). Struttura stabile con carrello a 4 ruote piroettanti di Ø 125 mm, di cui 2 con dispositivi di bloccaggio.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035, telaio base **sempre** antracite RAL 7016, **termoverniciato**.

Raccomandazioni:

Per custodire raccoglitori, appendere accessori Easyfix e ripiani pensili.

Descrizione tecnica

Profondità superficie di appoggio	550 mm
Larghezza superiore appoggio	750 mm
Peso	17 kg
Altezza	1400 mm

Scheda tecnica

Ø Ruota	125 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Console per computer

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/948040-M>