

**Garant****GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, kedvezményes csomagban, 5 darab**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG1258 4,9    |
| GTIN              | 4067263106562 |
| Árucikk kategória | GGN           |

## Leírás

### Kivitel:

**Maximálisan univerzális és gazdaságos** egyetlen szerszámmal. A **robosztus szerszámkivitel** és a **konvex-konkáv hajlított vágóél kialakítás** optimális szerszámstabilitást és forgáctörési viselkedést biztosít anyagok széles spektrumában. **Speciális forgáctér-geometria** és **polírozott forgácterek** az ideális forgácselvezetéshez és a legnagyobb folyamatmegbízhatósághoz. **Ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat** a kopás és az élrátét képződés hatékony csökkentése érdekében.

### Figyelem:

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Műszaki leírás

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Teljes hossz L                                 | 95 mm   |
| Vágóélek száma Z                               | 2       |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                          | 6 mm    |
| Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>            | 57 mm   |
| Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub> | 49,7 mm |

## Adatlap

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Névleges Ø D <sub>c</sub> | 4,9 mm                                                   |
| Tűrés névleges Ø          | h7                                                       |
| Tartalom                  | 5" db                                                    |
| Bevonat                   | TiAlSiN                                                  |
| Semi-Standard             | igen                                                     |
| Szerszámanyag             | VHM                                                      |
| Kivitel                   | 8xD                                                      |
| Csúcsszög                 | 140 fok                                                  |
| Szár                      | DIN 6535 HB, h6-tal                                      |
| Belső hűtés               | Igen, 25 bar-ral                                         |
| Forgácsolási stratégia    | HPC                                                      |
| Színes gyűrű              | narancs                                                  |
| Termék fajtája            | Csigafúró                                                |
| USP1                      | GARANT Uni Hero VHM fúró<br>hengeres szárral DIN 6535 HB |
| USP2                      | 5 darab                                                  |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás           | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                 | feltételeesen alkalmas | 140 m/min      | N       |
| Alu (rövid forgácsú)          | alkalmas               | 150 m/min      | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas               | 120 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas               | 115 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas               | 110 m/min      | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas               | 80 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas               | 70 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas               | 65 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas               | 60 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | alkalmas               | 35 m/min       | S       |

## Adatlap

|                  |                       |          |   |
|------------------|-----------------------|----------|---|
| GG(G)            | alkalmas              | 95 m/min | K |
| Uni              | alkalmas              |          |   |
| Nedvesen maximum | alkalmas              |          |   |
| Nedvesen minimum | alkalmas              |          |   |
| Levegő           | feltételesen alkalmas |          |   |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1258 4,9