

**Olej uniwersalny, zawartość: 350ml****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 083042 350    |
| GTIN             | 4017777217452 |
| Klasa artykułu   | 08E           |

**Opis****Wykonanie:**

Olej uniwersalny Ballistol neutralizuje słabe kwasy i pot z dłoni, **nie podrażnia skóry**.

**Ekologiczny**, pozbawiony żywici i bardzo wszechstronny w zastosowaniu.

Porada: Istnieje możliwość zdjęcia głowicy rozpylającej i założenia jej na inne puszkę z aerozolami marki BALLISTOL, jak np. olej uniwersalny 400 ml nr 083045 400.

Idealna do **pielęgnacji i konserwacji** wszelkiego rodzaju narzędzi. Sprawdzony środek do chwytów narzędziowych, przyrządów mocujących, narzędzi pomiarowych, imadeł szlifierskich i do łatwego magazynowania elementów kształtowych. Neutralizuje słabe kwasy i pot z dłoni, **niedrażniący skóry. Niebudzący zastrzeżeń ekologicznych**, pozbawiony żywici i niezwykle uniwersalny.

**Zastosowanie:**

Rurka rozpylająca VarioFlex o długości 12,5 cm jest elastyczna i wygina się we wszystkich kierunkach. Pozwala to na łatwe i szybkie dotarcie nawet do niedostępnych narożników. Rozpylany strumień jest niezwykle delikatny i nadaje się do precyzyjnego dozowania. Nie pominięto też mgły rozpryskowej: wystarczy zgiąć rurkę pionowo w dół i zatrzasnąć.

**wskazówka:**

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa nie jest możliwa.

**Opis techniczny**

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Rozpuszczalność w wodzie              | emulguje                               |
| Temperatura zapłonu                   | -104 °C                                |
| Temperatura wrzenia                   | -48 °C                                 |
| głowica rozpylająca                   | Flexi Straw                            |
| Właściwości utleniające               | nie                                    |
| temperatura przechowywania            | 15 - 50 °C                             |
| oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS02: Płomień                         |
| kolor                                 | jasnożółty                             |
| zawartość                             | 0,35 l                                 |
| Wersja                                | puszka z aerozolem                     |
| Rodzaj produktu                       | Olej wielofunkcyjny / olej uniwersalny |