

**Garant**

**Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranță din oțel Ø 8×12 mm,  
Lungimea utilă a furtunului: 5m**



## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 080238 5      |
| GTIN               | 4062406523763 |
| Clasa articolului  | 01A           |

## Descriere

### Execuție:

Furtun spiralat PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, spiralat, cu forță bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

### Livrare:

Inclusiv **GARANT cuplaj rapid de siguranță** din oțel și niplu din oțel.

## Descriere tehnică

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Presiune maximă de lucru    | 10 bar      |
| Ø interior al furtunului    | 8 mm        |
| Ø exterior al furtunului    | 12 mm       |
| Interval de temperatură     | -20 - 60 °C |
| Lungimea utilă a furtunului | 5 m         |
| Tip produs                  | Furtun      |

