

Garant

Hybrydowa rękawica dla mechaników, rozmiar rękawic: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094005 8
GTIN	4062406295493
Klasa artykułu	01H

Opis

Wykonanie:

Mocna, a jednocześnie niezwykle elastyczna rękawica dla mechaników przeznaczona do trudnych czynności oraz do pracy z ciężkimi i nieporęcznymi przedmiotami. Wnętrze dłoni wykonano z niezwykle odpornej na ścieranie skóry syntetycznej. Wyściełana część absorbuje dodatkowo uderzenia i zderzenia, a tym samym zapewnia lepszą ochronę dłoni. Grzbiet dłoni jest elastyczny a jednocześnie oddychający, tak aby zapewnić maksymalny komfort. Wykonanie palca wskazującego rękawicy umożliwia obsługę ekranów dotykowych. Dzięki temu można korzystać ze smartfona bez konieczności zdejmowania rękawicy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
rozmiar rękawic	8

Karta danych

Kategoria ochrony	Kategoria II
Zawartość	1
suszenie	suszenie powietrzem
Właściwości rękawic	Mocowanie na rzepy
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388.	4111X
materiał podłoża	sztuczna skóra/spandex
Obszar zastosowania	Heavy Duty
długość	240 mm
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	X
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne