

Garant**Elektroniskt lättmetallvattenpass, Längd: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	467520 250
GTIN	4007368121695
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Mäter vinkel elektroniskt och visar den digitalt. Mät datorn kan kalibreras på några sekunder i både horisontella och vertikala lägen. Konventionellt användbar med hjälp av en horisontell och en vertikal nivå.

Fördel:

- Litiumjonbatteri uppladdningsbart via USB-C.
- Automatisk skärmrotation.
- Stabil, eloxerad aluminiumprofil.
- Prismatisk mätyta.
- Akustisk vägledning.
- Damm- och vattenskyddad.
- Integrerad digital burklibell.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Batteri ingår. I ett stabilt, transparent skruvrör av plast.

Specialtillbehör:

- USB#laddare nr 081601 storlek HC105.
- USB-laddningskabel nr 081603 storlek USB-C.

Teknisk beskrivning

Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning	0,5 mm/m
Energiförsörjning	Batteridrivnen

Längd	250 mm
Felgräns elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grad
IP-skyddsklass	IP 67
Mätteknik	digital
material hus	Aluminium
Kalibrering	H2
Produktslag	Vattenpass

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 467520 250