

Scheda tecnica



Formato convenienza Piastra di taglio/inserimento girevole neutra 50 pezzi HBG25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2727 3
GTIN	4067263096788
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Contenuto	278029 3
Tipo	HBG25
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	80 m/min	M
GG(G)	idonea	140 m/min	K
Uni	idonea		

Scheda tecnica

continuo	idonea
irregolare	limitatamente adatta
a umido max.	idonea

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2727 3