

Garant**Master Mute svarvbom A.. SDUCR 93°, för vändskär DC..., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	265014 12/07
GTIN	4069515024624
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta. Hårdmetallförstärkt skaft.

OBS!:

Förkortning av borrarstängen upp till en längd på L_{min} möjlig. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A12Q SDUCR/L07
Inställningsvinkel κ	93 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Norm	Verkstadsnorm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	16 mm
totallängd L	180 mm
Mittförskjutning L_3	8,9 mm
Serie	Master Mute
Skrivsats för vändskär	269028 38
Utkragningslängd L_1	132 mm
anslutningsgänga	G1/8

Datablad

Användning	Höger
Skaftform	Stål
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Svarvbom