



Voordeelverpakking 5× vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten-grepen



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6010 160
GTIN	4069515045186
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Levering:

5× combinatietang nr. 702995 gr. 160.

Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	2 mm
totale lengte	160 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Bekeigenschap	aan binnenzijde getand

Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang
USP1	5× vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten-grepen

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6010 160