

**Garant****KNUX vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 160405R****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | GG2937 160405R |
| GTIN                | 4067263094487  |
| Artikelklasse       | GGN            |

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Belægning                  | belagt                |
| Antal stk.                 | 50                    |
| Primær anvendelse          | M                     |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Skrubsletbearbejdning |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | KNUX 160405R          |
| Skæredybde $a_{p\ min}$    | 0,35 mm               |
| Hjørneradius               | 0,5 mm                |
| Skæremateriale             | HM                    |
| Antal skift/skær           | 2                     |
| Tilspænding f              | 0,2 - 0,5 mm/o        |

## Datablad

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$          | 4 mm                          |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 5 mm                    |
| Indhold                                  | 251030 HB7130-2               |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 70 - 240 mm/min               |
| Type                                     | HB7130-2                      |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt                   |
| Spånbryder                               | VM                            |
| Produkttype                              | Vendeskærsplatte til drejning |

### Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2937 160405R