

Garant
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614700 20
GTIN	4045197160058
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

Standard:
DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
Materijal:

Krom-vanadij-čelik, matirano kromiran.

Napomena:

HT-Drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za svemirsku i avio industriju.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **HT-Drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sa strane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Siguran zahvat i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h1	9 mm
Duljina ključa L	280 mm
Širina ključa	20 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	13,1 mm
Položaj ključa	15 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke