



6-hranný uhlový kľúč, dlhý práškovo nanášaný, Šest'hran: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627140 8
GTIN	7610733200382
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do **30°**.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Povrch poniklovaný, chrómovaný a s **práškovým nástrekom**. Hrany mierne zrazené.

Výhoda:

Rýchle nájdenie správneho skrutkovača vďaka výraznému farebnému kódovaniu.

Technický opis

Dĺžka ramien	208×40 mm
Povrch	prášково nanášaný
Šest'hran	8 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/627140-8>