

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro per computer mobile, Modello: FR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	948261 FR
GTIN	4062406074487
Classe articolo	9GS

Descrizione

Esecuzione:

Armadio per computer con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassetteria. Piano di appoggio in bambù.

Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, Ø 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

Con custodia per monitor LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con scomparto per cavi. Sportello di sollevamento autobloccante regolabile in continuo con vetro in policarbonato.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, sportelli, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Larghezza utile custodia monitor	690 mm
Profondità utile custodia monitor	230 mm

Scheda tecnica

Altezza	1770 mm
Altezza utile custodia monitor	460 mm
Profondità	700 mm
Peso	120 kg
Larghezza in G	40
Profondità in G	28
Larghezza	1000 mm
Larghezza utile struttura portante, destra	223 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra	700 mm
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	E
Tensione nominale	250 V
Ø Ruota	125 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/948261-FR>