

Kontrolinių kaiščių rinkiniai medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė, Tipas: 9-10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483830 9-10
GTIN	2050001048738
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm Ø papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm iki Ø0,99 mm, taip pat 70 mm. Nuo Ø 0,1 mm iki Ø 2,49 mm su dviem nusklembtomis pusėmis, nuo Ø 2,5 mm su viena nusklembta puse.

2 tolerancijos klasė: koto Ø $\pm 0,002$ mm. 2 medinės dėžutės, 100 kontrolinių kaiščių, supakuotų 2 dėžutėse.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz.: gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Kontrolinių kaiščių kiekis	100
Nominalieji matmenys	9,01 - 10 mm
Norma	DIN 2269

Tolerancijos klasė	2
Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S18
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/483830-9-10>