

Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1, Typ: 10**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	483900 10
GTIN	2050002076617
Klasa artykułu	48A

Opis**Wykonanie:**

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana.

Od $\varnothing$ 1,5 mm z oznaczeniem wymiaru; 0,1-0,99 mm bez fazowanych krawędzi. Od 1,0 mm jedna strona z fazą.

Klasa tolerancji 1: $\varnothing$ wałeczków $\pm 0,001$ mm.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

wskazówka:

W zamówieniu należy **podawać dodatkowo żadaną** $\varnothing$, np. nr 483900, wielk. 5 **10,08** lub 483920, wielk. 5 **10,082**.

Opis techniczny

wymiar nominalny	20,01 - 24,99 mm
długość kołków pomiarowych	70 mm
skok	0,01 mm
Kalibracja	L6
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	1
twardość	60 ± 2 HRC
materiał	stal na sprawdziany
Rodzaj produktu	Kołek kontrolny

Usługi

Kalibracja wałeczków pomiarowych Ø maks. 20	028240 20
Kalibracja DAkkS Sprawdzian wałeczkowy Ø maks. 20	028260 20