

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2408 120404
GTIN	4067263092292
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Řzná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Řzný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Obsah	250156 HB7020-2
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2408 120404