

Garant**GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit HSK-T cu amortizarea vibrațiilor, HSK-T 63, Ø cozii / lungime activă L1: 32/170mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265060 32/170
GTIN	4069515026352
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Cu interfață modulară, potrivit pentru sistemele de la alți producători (de ex., Iscar).

Adaptat pentru:

Capuri de strunjit GARANT Master Mute codurile 265100 – 265377.

Notă:

Lungimea de lucru este extinsă cu lungimea L a capului de strunjit respectiv. Utilizare **numai cu răcire internă** (rezistență la temperatură de până la max. 100° C).

Descriere tehnică

Ø cozii	32 mm
Lungime activă dimensiune A	226 mm
Set de șuruburi de montaj	269026 5
Serie	Master Mute
Număr caneluri de răcire	3
Suport	HSK-T 63
Oscilație	Amortizat
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Normă pentru suport	ISO 12164-3

Fișă de date

Răcire interioară

da

Tip produs

Bară

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/265060-32/170>