

Džepna vaga tip CM, maks. područje vaganja: 150g**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479440 150
GTIN	4045761027282
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- Robusno tvrdo kućište za zaštitu od oštećenja i prašine.
- S funkcijom nuliranja, tipka tara.
- Program za ugađanje CAL: za veliku točnost.
- Strujno napajanje uz pomoć uobičajenih baterija tipa AAA (br. 081561 vel. LR3).

Integrirani kalkulator.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081551 vel. LR3.

Tehnički opis

Visina	25 mm
širina	85 mm
maksimalno područje vaganja	0 - 150 g
Neto težina	0,18 kg
Dubina	130 mm
Očitavanje	0,1 g
Broj sadržanih baterija	2

List s podacima

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Kompaktna vaga

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/479440-150>