

**Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 2m****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 080240 2      |
| GTIN           | 7391390097453 |
| Třída artiklu  | 08A           |

**Popis****Provedení:**

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C. PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

**Rozsah dodávky:**

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky č. 080285 a ocelové vsuvky č. 080290.

**Technický popis**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Vnitřní Ø hadice         | 8 mm                |
| Hadice vnější Ø          | 12 mm               |
| Materiál                 | Spirálová hadice PU |
| Barva                    | modrá               |
| Využitelná délka hadice  | 2 m                 |
| Připojení rychlospojky   | 1/4 palec           |
| Maximální provozní tlak  | 10 bar              |
| Připojení zásuvné spojky | 1/4 palec           |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Maximální průtržný tlak | 35 bar |
| Druh produktu           | Hadice |

---

## Příslušenství

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bezpečnostní spojavnější závit Připojovací vnější závit 1/4 palec      | 080285 1/4 |
| Vsuvka s vnějším závitem5dílná sada Připojovací vnější závit 1/4 palec | 080290 1/4 |