

**Tubo flessibile a spirale PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8x12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 2m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080248 2
GTIN	7391390275448
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da - 20 / + 60 °C. Pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile del tubo flessibile	2 m
Colore	blu
Pressione di scoppio massima	35 bar
Pressione massima di esercizio	10 bar
Raccordo innesto	1/4 pollici
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm

Materiale

Tubo flessibile a spirale PU

Tipo di prodotto

Tubo flessibile

Accessori

Giunto di sicurezza con raccordo tubofilettatura esterna

080276 1/4

Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici

Nipplo con filettatura esternaset di 5 pezzi Filettatura di
raccordo esterna 1/4 pollici

080300 1/4