


Garant**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG4101 150
GTIN	4069515051316
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo. Bezchybné odčítanie vďaka farebne kontrastnej stupnici.

Meracie plochy jemne lapované. Lepšie odcítanie vďaka farebnej kontrastnej stupnici.

Rozsah balenia:

5 × posuvné meradlo č. 410100 150.

Zvláštne príslušenstvo:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Členenie	1/128 palec
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Balenie	Puzdro

Technický list

Členenie	1/20 mm
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odčítanie	5 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG4101 150