

**Tryckregulator 0,5–10 bar, Invändig gäng-Ø: 1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Luftberedningsenhet som kan sammanställas och kompletteras efter behov med hjälp kopplingspaketet.

Serviceenhet i modulutförande ("multifix"-system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5–10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

leveransinnehåll:

1 tryckregulator med invändig gänga G1/4 tum.

Teknisk beskrivning

Totallängd (L) som 3-delad underhållsenhet	138 mm
höjd (H)	190 mm
genomflöde vid 3-delad underhållsenhet	1150 l/min

Datablad

Invändig gäng-Ø

G1/4 tum

Produktslag

Tryckregulator