

**Kontorshylla grundhyllställ, Djup 600 mm, Höjd/ hyllplans-bredd:
2000/1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Artikelklass	96P

Beskrivning**Utförande:**

T-profilsramfront och hyllor.

Förstyvning genom längsgående regel. Mittanslag förhindrar att pärmar eller dokument skjuts igenom. Täckgolvet har inget mittanslag.

Maximal bärförmåga: 150 kg per hylla.

Hyllställsdjup 600 mm: Kan användas på båda sidor. Rymmer upp till 192 pärmar per fält vid höjden 2300 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Knäcklängd: max. 600 mm

OBS!:

- Hyllställ med ett höjd-/djupförhållande som är större än 4:1 måste säkras mot tippning.
- Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.

Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
antal hyllor	6
höjd	2000 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd	1060 mm
Djup	600 mm
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 600 mm
Produktslag	Pärmhyllställ

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/990595-2000/1000>