

Garant

Giunto di sicurezza con raccordo tubo raccordo tubo, Ø Interno (nominale) raccordo tubo: 11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080372 11
GTIN	4062406596279
Classe articolo	01A

Descrizione

Esecuzione:

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano. Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414, ISO standard B e alla norma EN 983.

Nota:

La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Questa serie GARANT è adatta per i mercati di Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Descrizione tecnica

Valore della portata	2250 l/min
Pressione massima di esercizio	16 bar
Ø Interno (nominale) raccordo tubo	11 mm
Tipo di prodotto	Giunto

