



Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage, de rainurage et pour gorges, rayon complet, 30 pièces HBG25

Données de commande

N° commande	GG2728 3
GTIN	4067263096757
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	278036 3
Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm
Domaine d'application	Gorges extérieures axiales
Largeur de gorge w	3 mm
Quantité	30
Avance f	0,07 - 0,2 mm/tr
Type d'outils	HM
Nuance	HBG25
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P

Fiche technique

Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
Continu	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrilage max.	adaptée		

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2728 3