

REGO-FIX▲

**ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz, ER-hoz: 16****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309616 16     |
| GTIN              | 2050002087545 |
| Árucikk kategória | 39Z           |

**Leírás****Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anya bevonattal: a kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hatszöggel**, kulcsnyílás 25.

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Opcionális tartozék:**

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

Egyoldalas villáskulcs (a 16-es mérethez), 613300 sz. 25-ös méret.

309622; 309624; 309628; 309632 sz. tömítőgyűrű.

**Figyelem:**

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

**Műszaki leírás**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Max. meghúzási nyomaték | 80 Nm   |
| Külső Ø D               | 28 mm   |
| Menet                   | M22x1,5 |

## Adatlap

|                |              |
|----------------|--------------|
| Teljes hossz L | 22,5 mm      |
| Szabvány       | DIN 6499 D   |
| Termék fajtája | Felfogó anya |