

Garant**Master Mute borestang A.. SCLCL 95°, til vendeskærsplatter CC., venstre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265009 40/09
GTIN	4069515024587
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Borestangen kan afkortes til en længde på $L_{\min.}$. Må **kun anvendes med indvendig køling** (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A40X SCLCR/L09
Samlet længde L	359 mm
Serie	Master Mute
Plattestørrelse	9 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	50 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skrue til underlagsplatte	269013 8
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Underlagsplatte	269005 17
Midterforskydning L_3	27 mm
Skaft-Ø D_s	40 mm
Udhængslængde L_1	240 mm
Norm	Fabriksstandard

Vendeplatteskruesæt	269028 50
L _{min}	240 mm
Tilslutningsgevind	G1/2
Indsatstype	venstre
Skaftform	Stål
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/265009-40/09>