

Garant

Disco abrasivo lamellare speed CER piatto (formato convenienza)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5235 120
GTIN	4067263136682
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.
- Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.
- Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.
- Platorello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).
- Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.

speed - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di truciolatura per unità di tempo** e una durata elevata.

Come n. art. 565235.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Ø Foro	22,23 mm

Scheda tecnica

Descrizione della forma	piatto
Contenuto	100
Grana	120
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Rivestimento abrasivo di raffreddamento	sì
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5235-120>

