




## Giunto di sicurezza con raccordo tubo Stream-Line, Ø Interno (nominale) raccordo tubo: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080279 8
GTIN	7391390419057
Classe articolo	08A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Adattatore per tubi flessibili Stream-Line con semplice ed efficace fissaggio del tubo flessibile grazie al dado filettato senza fascetta stringitubo.

Il **giunto di sicurezza eSafe** corrisponde allo standard ISO 4414 e alla EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta). Migliore impiego con una sola mano.

I **giunti in acciaio** per aria compressa presentano numerosi vantaggi rispetto a quelli standard in ottone:

- **Semplicità di utilizzo con una sola mano con minore forza di accoppiamento.**
- **Portata elevata grazie a perdite di pressione minime.**
- **Durata elevata grazie a componenti temprati con superficie trattata e con basse tolleranze di produzione.**
- **Redditività – il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.**

Flusso: 950 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

#### Uso:

Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

#### Nota:

**La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.**

### Descrizione tecnica

Valore della portata	950 l/min
Ø Interno (nominale) raccordo tubo	8 mm

Pressione massima di esercizio

16 bar

Tipo di prodotto

Giunto