



Opakowanie ekonomiczne, zestaw 3-elem. kluczy nasadowych



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG6053 46
GTIN	4069515051651
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.

Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych nr 630002 46.

w dostawie::

46 elementów – 1/4 cala: 13 nasadek 6-kątnych 1/4 cala, 4 – 14 mm

1 złącze trzpieniowe

6 nasadek wkrętańkowych do 6-kąt. wewn. 3 – 8 mm

3 nasadki wkrętańkowe do wkrętów płaskich 3; 4,5; 7 mm

3 nasadki wkrętańkowe do wkrętów z główką Phillips PH1 – PH3

3 nasadki wkrętańkowe do wkrętów Pozidriv PZ1 – PZ3

7 nasadek wkrętańkowych do wkrętów Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 wkrętańki kątowe z końcówką 6-kątną 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 grzechotka z wypychaczem 1/4 cala

Karta danych

1 uchwyt wkrętakowy 1/4 cala
1 przetyczka 1/4 cala
1 przedłużka elastyczna 1/4 cala 150 mm
1 przegub Cardana 1/4 cala
2 przedłużki 1/4 cala 50 i 100 mm
Przechowywanie w: Kasetka z tworzywa sztucznego (257×170×52 mm)

Opis techniczny

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-8 mm
rozwarości kluczy	metryczny
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
liczba części	46
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Opakowanie	Pojemniki z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe
USP1	Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6053 46