

Garant

Výhodné balenie 5x inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG6011 250
GTIN	4069515045193
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb s ochranou proti stlačeniu. **S možnosťou jemného nastavenia západky** stlačením pružného tlačidla, čo umožňuje rýchle nastavenie priamo na obrobku. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné. Dodatočne protibežné ozubenie v zadnom priestore otvoru pre agresívne uchopenie. Povrch fosfátovaný mangánom, leštené čeluste. Ergonomicky tvarované ramená s protišmykovou plastovou úpravou.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápusťkovo kovaná.

Rozsah balenia:

5x vodárenské kliešte č. 706001 veľ. 250.

Technický opis

Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Celková dĺžka	250 mm
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	25

Technický list

Povrch	manganovo fosfátované, čeluste leštené
Norma	DIN ISO 8976
Prevedenie čelustí	vrúbkované ozubené čeluste
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	áno
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	áno
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte
USP1	5x vodárenské kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6011 250