

REGO-FIX▲

ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz, ER-hoz: 20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	309616 20
GTIN	2050002087552
Árucikk kategória	39Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anyá bevonattal: a kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hatszöggel**, kulcsnyílás 25.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

Egyoldalas villáskulcs (a 16-es mérethez), 613300 sz. 25-ös méret.

309622; 309624; 309628; 309632 sz. tömítőgyűrű.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	100 Nm
Teljes hossz L	19,5 mm
Külső Ø D	34 mm

Adatlap

Menet	M25x1,5
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya