

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2408 120416
GTIN	4067263092353
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Obsah	250162 HB7020-2
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	1,05 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový radius	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2408 120416