



Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 120404



Date comandă

Numărul de comandă	GG2677 120404
GTIN	4067263096825
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	260793 HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Număr de bucăți	50
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Aplicația principală	M
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot

Fișă de date

Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2677 120404