



Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 8×12 mm, długość węża: 6m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080240 6
GTIN	7391390134356
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C. Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 8×12 mm 6 m ISO B.

w dostawie::

W zestawie stalowa złączka **zabezpieczająca** nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.

Opis techniczny

przyłącze szybkozłącza	1/4 cal
długość węża	6 m
materiał	wąż spiralny poliuretanowy
maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ø zewnętrzna węża	12 mm
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
kolor	niebieski
Ø wewnętrzna węża	8 mm
maks. ciśnienie rozrywające	35 bar

Rodzaj produktu

Wąż

Akcesoria

Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint
przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080285 1/4

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym
zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy
zewnętrzny 1/4 cal

080290 1/4