

Garant**Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1255 7,9
GTIN	4067263106562
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. **Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate** pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. **Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite** pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. **Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță** pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

Ca codul: 123020.

Forma HB se livrează la același preț cu Cod GG1258.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.

Descriere tehnică

adâncime maximă de găurire recomandată L_2	64,2 mm
Lungimea totală L	114 mm
Avans f pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/rot

Fișă de date

Cuprins	5"
Ø cozii D _s	8 mm
Lungimea canalului de aşchii L _c	76 mm
Număr de dinţi Z	2
Standard	Normă de fabricaţie
Toleranţă Ø nominal	h7
Ø nominal D _c	7,9 mm
Strat de acoperire	TiAlSiN
Materialul sculei	Carbură
Execuţie	8×D
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	portocaliu
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	150 m/min	N
Oţel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oţel < 750 N/mm ²	recomandat	115 m/min	P
Oţel < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oţel < 1400 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	65 m/min	M

Fișă de date

INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	35 m/min	S
GG(G)	recomandat	95 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1255 7,9