

**Fordelspakning af-/indstiksplatte 30 stk. HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2732 3
GTIN	4067263097426
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Tilspænding f	0,07 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Indhold	273704 3
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Stikbredde W	3 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S

kontinuerlig	egnet
uregelmæssig	betinget egnet
våd, maksimal	egnet

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2732 3