



Komplet LED-žepne svetilke z akumulatorjem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Dvostopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.
- Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.
- Polnilna vtičnica USB-C.
- Zaščita pred kotaljenjem.
- S fokusirno glavo svetilke.

Lastnosti:

Vsebina 4 kos

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. Z zanko za roko.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

Tehnični opis

Svetlobni tok Boost	700 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Sijalke	LED-svetilka
Čas obratovanja	1,5 h
Ø glave	28 mm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Masa	95 g
Celotna dolžina	144 - 154 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	400 lm
Daljša trajanje osvetlitve	30 s
Število vključenih akumulatorjev	4
Svetlobni tok, stopnja 2	140 lm
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Vrednost CRI	>80
Kapaciteta akumulatorja	1,6 Ah
Zamenljiv akumulator	da
Čas delovanja v 2. stopnji	5 h
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

LED-žepna svetilka z baterijo Tip 150	081363 150
Nadomestni akumulatorji 16650	081365 16650