

**Garant****Paket vrtljivih rezalnih obračalnih ploščic XNEX 080608, HB735****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2140 UNI    |
| GTIN                  | 4067263078944 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Opis****Primerno za:**

GARANT rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215101 in HOLEX rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215102.

**Vsebina:**

50 × 215192 UNI

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

**Tehnični opis**

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vsebina                                        | 50                                     |
| ISO-oznaka obračalne ploščice                  | XNEX080608                             |
| Zvrst                                          | HB735                                  |
| Rezalni material                               | HM                                     |
| maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$ | 4 mm                                   |
| Število zamenljivih ploščic/rezil              | 6                                      |
| Vrsta izdelka                                  | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

**Uporabniški podatki**

## Podatkovni list

|                              | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno          | 300 m/min            | P                 |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno          | 260 m/min            | P                 |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno          | 240 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno          | 220 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1400 N/mm            | primerno          | 200 m/min            | P                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 140 m/min            | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 110 m/min            | M                 |
| Uni                          | primerno          |                      |                   |
| mokro maks.                  | primerno          |                      |                   |
| mokro min.                   | primerno          |                      |                   |
| suho                         | primerno          |                      |                   |
| Zrak                         | primerno          |                      |                   |

### Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG2140-UNI>