



**Plaquita de corte KNUX mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160410L**



**Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | GG2937 160410L |
| GTIN              | 4067263094548  |
| Clase de artículo | GGN            |

**Descripción técnica**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Recubrimiento                                 | con revestimiento |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 70 - 240 mm/min   |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$      | 0,65 mm           |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$      | 4 mm              |
| Material de corte                             | MD                |
| Avance $f$                                    | 0,2 - 0,5 mm/rev, |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado           |
| Radio angular                                 | 1 mm              |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 5 mm        |
| Cantidad                                      | 50                |

## Hoja de datos

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Código ISO plaquita de corte | KNUX 160410L                    |
| Aplicación principal         | M                               |
| Número de cambios/cortes     | 2                               |
| Contenido                    | 251038 HB7130-2                 |
| Clase                        | HB7130-2                        |
| Condición de corte           | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas                 | VM                              |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2937 160410L