

**Súprava násadcov 10-dielne, Vnútorňý Ø prípojky hadice: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 080176 9      |
| GTIN             | 4062406522582 |
| Trieda položky   | 02A           |

**Popis****Prevedenie:**

Rýchlozváracie spojky NW 7,2. Priepustnosť 1000 l/min (vzduch). Materiál: mosadz (lesklý).  
Prevádzkový tlak: PN 35 bar / teplota: -20 °C do +100 °C.

**Technický opis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Obsah súpravy              | 10     |
| Maximálny prevádzkový tlak | 35 bar |
| Vnútorňý Ø prípojky hadice | 9 mm   |
| Druh produktu              | Vsuvka |