

**Set di spine di riscontro in cassetta di legno Classe di tolleranza 2, Modello: 6-7****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 483830 6-7    |
| GTIN            | 2050001048707 |
| Classe articolo | 48A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per calibri di alta qualità temprato ( $60 \pm 2$  HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da  $\varnothing 1,5$  mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza della spina di riscontro 40 mm fino a  $\varnothing 0,99$  mm, oltre 70 mm. Da  $\varnothing 0,1$  mm a  $\varnothing 2,49$  mm con smusso su entrambi i lati, da  $\varnothing 2,5$  mm con smusso su un lato.

**Classe di tolleranza 2:**  $\varnothing$  spina  $\pm 0,002$  mm. 1 cassetta di legno.

**Uso:**

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

**Descrizione tecnica**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Campo di misura nominale     | 6,01 - 7 mm |
| Passo                        | 0,01 mm     |
| Numero di spine di riscontro | 100         |
| Norma                        | DIN 2269    |

## Scheda tecnica

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Classe di tolleranza | 2                   |
| Durezza              | 60 ± 2 HRC          |
| Materiale            | Acciaio per calibri |
| Imballaggio          | Custodia rigida     |
| Taratura             | S18                 |
| Tipo di prodotto     | Spina di riscontro  |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/483830-6-7>