



Varčno pakiranje 3 kosi garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski 4-kotnik, 17-delna.



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG6055 6
GTIN	4069515051682
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

3 kosi garniture nasadnih ključev s t-ročajem št. 630168 6.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 12 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-ročaj: 1 kos, podoben art. 633029 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos art. 632840 vel. 150

Podaljški: 1 kos art. 632420 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4

Shranjevanje v: škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Število delov	17
Pakiranje	škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	257 mm
Širina	149 mm
Višina	47 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem
USP1	3 kosi garniture nasadnih ključev, 1/4-colski 4-kotnik, 17-delna

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6055 6