

**Opakowanie ekonomiczne, latarka czołowa LED z akumulatorem****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG1493 300
GTIN	4067263137955
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Diodowe latarki czołowe LED z szerokim stożkiem światła, zapewniającym optymalne oświetlenie całego obszaru pracy. Bezdotykowe włączanie i wyłączanie dzięki sensorom z 2 stopniami strumienia światła.

Cecha szcz.:

Zawartość 4 sztuk

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniami pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

Opis techniczny

strumień światła, stopień 2	300 lm
czas świecenia	6 h
Liczba dołączonych akumulatorów	4
Strumień światła	100 lm

długość całkowita	78 mm
masa	111 g
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
strefa wg ATEX	brak
czas świecenia na stopniu 2	2 h
Szerokość całkowita	47 mm
stopień ochrony IP	IP 65
Rodzaj produktu	Latarki czołowe

Akcesoria

Akumulatorowa latarka czołowa LED Typ 300	081493 300
---	------------