

Garant**Wytaczaku Master Mute A.. SCLCL 95°, do płytek skrawających CC..., lewa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265009 08/06
GTIN	4069515024518
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej. Chwyt wzmacniany węglnikami spiekanymi.

wskazówka:

Możliwe skrócenie wytaczaka do długości $L_{min.}$. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
Norma	norma zakładowa
$\varnothing$ chwytu D_s	8 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
kod ISO uchwytu	A08X SCLCR/L06
wielk. płytki	6 mm

Karta danych

Seria	Master Mute
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Długość wysięgu L_1	88 mm
śruby mocujące	269028 54
długość całkowita L	128 mm
gwint przyłączeniowy	M7×0,5
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj zastosowania	lewe
kształt chwytu	stal
Drgania	stłumione
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Wytaczak

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265009-08/06>