

Garant

**SNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 150616**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2951 150616
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	5:25 mm
Vsebina	251332 HB7130-2
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	1,05 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	1,5 - 7 mm
Podajanje f	0,2 - 0,55 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Rezalni material	HM

Podatkovni list

število kosov	50
Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2951 150616