

Garant

Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto (formato convenienza)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5274 60
GTIN	4067263136750
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.
- Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.
- Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
- Per l'impiego universale su acciaio e INOX.
- Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

speed - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di asportazione del truciolo** e una durata elevata.

Come n. art. 565274.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	piatto
Ø Foro	22,23 mm
Grana	60

Scheda tecnica

Contenuto	100
Ø Disco	115 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5274-60>