

Garant**Loupe de mesure de précision avec règle, Plage de mesure: 212mm****Données de commande**

N° commande	490570 212
GTIN	4045197782557
Classe d'article	41M

Description**Exécution:**

Avec système de lentilles aplanétiques. Graduation laser résistante à l'abrasion pour une lecture antireflets. Règle en acier inoxydable avec loupe de précision librement déplaçable. Idéale pour une utilisation en atelier.

Accessoire(s):

Unité d'éclairage 490545.

Remarque(s):

2. Loupe de précision; règle avec plage de mesure de 300 mm et 400 mm sur demande.

Description technique

Grossissement (x)	10
Graduation	0,1 mm
Plage de mesure	212 mm
Hauteur	48 mm
Longueur totale	262 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Loupes de mesure avec règle

Accessoires

Unité d'éclairage à LED

490545